

Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir

Product ID: HD2VGAA2



Le câble adaptateur HDMI® vers VGA HD2VGAA2 vous permet de connecter un appareil produisant un signal HDMI, comme une sortie vidéo d'ordinateur portable ou un extenseur multimédia numérique, à un appareil d'affichage VGA (écran, vidéoprojecteur) en convertissant le signal vidéo HDMI de l'appareil de sortie en un signal VGA et un signal audio analogique distinct à 2 voies. L'adaptateur HDMI vers VGA est conçu pour afficher des contenus générés par l'utilisateur, tels que des présentations, des documents et des feuilles de travail, sur un vidéoprojecteur ou un écran VGA. L'adaptateur peut également servir à étendre le bureau de votre ordinateur pour doubler votre espace de travail et accroître votre productivité.

Le convertisseur polyvalent prend en charge différentes résolutions, notamment la haute définition 1080p. Ainsi, vous n'avez pas besoin de changer d'écran VGA pour des questions de compatibilité. Cet adaptateur HDMI ne nécessite pas de source d'alimentation supplémentaire dans les applications standard, pour une installation plus simple et plus rapide. De plus, vous pouvez facilement obtenir davantage de puissance à l'aide d'un câble micro-USB, si votre source vidéo est dotée d'un port HDMI à faible consommation.

Le HD2VGAA2 bénéficie d'une garantie de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou ultrabook HDMI à un projecteur ou écran VGA dans les salles de conférence, dans les chambres d'hôtels, au bureau ou à votre domicile

Features

- Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p
- Sortie audio analogique 2 voies
- Facile à utiliser, aucun logiciel nécessaire
- Design compact et léger

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	HDMI
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	Audio stéréo 3,5 mm VGA
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920x1080
	Résolutions numériques max.	1920x1080
	Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
	Spécifications audio	2 voies
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle Input 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Largeur du produit	1.8 in [45 mm]
	Longueur du produit	9.8 in [25 cm]
	Poids du produit	1.3 oz [36 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	7.1 in [18 cm]
	Package Width	3.1 in [80 mm]
	Poids brut	2.3 oz [66 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur convertisseur HDMI® vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.