

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Product ID: HD2VGAMM3



Le câble convertisseur de 91 cm HDMI® vers VGA HD2VGAMM3 vous permet de connecter votre Chromebook™, ordinateur de bureau ou portable HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA, sans adaptateurs ni câbles supplémentaires.

Ce câble convertisseur vous évite de devoir combiner un adaptateur HDMI vers VGA à un câble VGA volumineux en offrant une solution de bout en bout permettant de connecter votre ordinateur HDMI numérique à votre vidéoprojecteur ou écran VGA.

Contrairement à la plupart des adaptateurs HDMI vers VGA qui requièrent une prise pour convertir le signal vidéo, le modèle HD2VGAMM3 ne nécessite aucune alimentation externe pour la plupart des installations. Pour fonctionner avec les ordinateurs Mac qui requièrent plus de puissance, le modèle HD2VGAMM3 comporte une source d'alimentation USB intégrée en option (câble USB non inclus), qui facilite la connexion d'un écran à votre bureau ou votre poste de travail lorsqu'une puissance supplémentaire est nécessaire.

Auparavant, il était difficile et coûteux de passer de l'HDMI numérique au VGA analogue. Maintenant, il est possible d'éviter des coûts supplémentaires en connectant votre source vidéo HDMI à votre écran ou vidéoprojecteur VGA existant au moyen du modèle HD2VGAMM3. De plus, étant donné que le câble adaptateur prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p, vous pourrez continuer à utiliser votre écran VGA existant tout en conservant une qualité vidéo haute définition.

Le câble convertisseur HD2VGAMM3 offre une connexion de 91 cm précise, qui élimine les enchevêtrements dus à la longueur des câbles et assure une installation nette et professionnelle. Pour les installations plus longues, nous offrons également un câble HDMI vers VGA de 1,8 m (HD2VGAMM6) et un câble HDMI vers VGA de 3 m (HD2VGAMM10), ce qui vous permet de choisir la bonne longueur de câble selon vos installations.

Remarque : Le contenu chiffré numériquement depuis une source vidéo HDMI ne s'affichera pas.

Le modèle HD2VGAMM3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez un ordinateur HDMI à l'écran VGA du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail
- Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu'à 91 cm
- Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur HDMI soit compatible avec votre écran VGA

Features

- Réduisez l'enchevêtrement grâce à un câble adaptateur court de 91 cm
- Évitez l'ajout d'autres adaptateurs ou câbles, grâce à un câble intégré connectant directement une source vidéo HDMI à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
- Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant directement votre ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Adaptateur et câble à la fois, avec 1 connecteur HDMI mâle et 1 connecteur VGA mâle
- Installation plug-and-play

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Matériel | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Actif |
| | Entrée AV | HDMI |
| | ID du chipset | Chrontel - 7101A |
| | Prise en charge audio | Non |
| | Sortie AV | VGA |
| | Type adaptateur | Câbles adaptateurs |
| Performance | Longueur max. de câble | 35.4 in [900 mm] |
| | Résolutions analogiques max. | 1920 x 1200 |
| | Résolutions numériques max. | PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input |
| | Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Output |
| | Types de connecteur | 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation inclus | Alimentation par USB |
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 40 % ~ 85 % |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Caractéristiques physiques | Hauteur du produit | 0.4 in [1 cm] |
| | Largeur du produit | 1.3 in [33 mm] |
| | Longueur de câble | 35.4 in [900 mm] |
| | Longueur du produit | 35.4 in [90 cm] |
| | Poids du produit | 2.4 oz [68.7 g] |
| Informations d'emballage | Package Height | 0.4 in [10 mm] |
| | Package Length | 8.6 in [21.8 cm] |
| | Package Width | 7.7 in [19.6 cm] |
| | Poids brut | 3.1 oz [88 g] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - 3ft (0.9m) HDMI® to VGA Adapter Cable |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.