

Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Product ID: HD2VGAMM6



El cable conversor HDMI® a VGA, modelo HD2VGAMM6, de 1,8 metros, le permite conectar un Chromebook™, o un ordenador portátil o de sobremesa equipado con HDMI, a un monitor o proyector VGA, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales.

El cable conversor evita las molestias de combinar un adaptador HDMI a VGA con un voluminoso cable VGA, ya que ofrece una solución integral para la conexión de un ordenador equipado con HDMI digital a un monitor o proyector VGA.

A diferencia de la mayoría de adaptadores HDMI a VGA que requieren un tomacorriente para convertir la señal de vídeo, el conversor HD2VGAMM6 no requiere alimentación externa en la mayoría de las instalaciones. Para trabajar con equipos Mac que requieren alimentación externa, el conversor HD2VGAMM6 incluye la opción de fuente integrada USB (cable USB no incluido), lo cual facilita mucho más la conexión de una pantalla a un PC de sobremesa o a una estación de trabajo, sin necesidad de alimentación adicional.

En el pasado, la conversión de una señal HDMI digital a VGA análoga era una tarea que resultaba difícil y costosa. Ahora, gracias al conversor HD2VGAMM6, es posible evitar gastos relacionados con la actualización de su equipo, mediante la conexión de la fuente de vídeo HDMI a un monitor o proyector VGA existente. Además, dado que el cable adaptador es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, se garantiza mantener la calidad de vídeo de alta definición al utilizar una pantalla VGA existente.

El cable conversor HD2VGAMM6 mantiene una conexión precisa a lo largo de sus 1,8 metros de longitud, lo cual evita el estorbo de un cable demasiado largo y garantiza una instalación profesional. Para instalaciones de más corta longitud, también ofrecemos un cable HDMI a VGA de 91 cm(HD2VGAMM3) y, para longitudes mayores, un cable HDMI a VGA de 3 metros(HD2VGAMM10), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Nota: Este adaptador no puede visualizar contenido con cifrado digital proveniente de la fuente de vídeo HDMI.

El conversor HD2VGAMM6 está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte un ordenador equipado con HDMI al proyector de un aula o una sala de juntas
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran hasta 1,8 metros de cable
- Instálelo en una estación de trabajo doméstica, a fin de que un ordenador equipado con HDMI sea compatible con un monitor VGA

Features

- Evite el desorden con un cable adaptador corto de 1,8 m
- Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de vídeo HDMI con un monitor o proyector VGA
- Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador equipado con HDMI a un monitor o proyector VGA
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 / 1080p
- Conversión activa de HDMI digital a VGA análogo
- Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
- Instalación plug-and-play

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Activo |
| | Entrada A/V | HDMI |
| | ID del Conjunto de Chips | Chrontel - 7101A |
| | Salida A/V | VGA |
| | Soporte de Audio | No |
| Rendimiento | Longitud Máxima del Cable | 72 in [1828.8 mm] |
| | Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1200 |
| | Resolución Digital Máxima | PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Conector(es) | Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Macho Input |
| | Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output |
| | Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR 40% ~ 85% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Ancho del Producto | 1.6 in [40 mm] |
| | Longitud del Cable | 6 ft [1.8 m] |
| | Longitud del Producto | 6.1 ft [1.9 m] |
| | Peso del Producto | 4 oz [112.8 g] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 0.6 in [15 mm] |
| | Ancho de la Caja | 7.8 in [19.8 cm] |
| | Longitud de la Caja | 8.8 in [22.3 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 4.6 oz [130 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - HDMI to VGA adapter cable |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.