

Aktiv HDMI eller DVI till DisplayPort-konverterare

Product ID: HDMI2DP



HDMI2DP konverteraren för DVI eller HDMI® till DisplayPort® konverterar en HDMI-, DVI- eller Mini DVI-insignal till en DisplayPort-utsignal (eller Mini DisplayPort) och du slipper kostnaden av att uppgradera hårdvara eller köpa en ny skärm.

HDMI2DP-konverteraren har fullt stöd för HD-upplösningar på upp till 1920x1200 och är den perfekta lösningen för anslutningen av enheter som har en HDMI-, enkellänkad DVI- eller mini DVI-utgång som t.ex. videokort (stationära eller bärbara datorer), TV-spelskonsoler eller hemmabiomottagare till en skärm med DisplayPort.

För att ansluta en DVI-videokälla till denna adapter behövs en DVI till HDMI-adapter. Följande adapterar från StarTech.com är kompatibla med denna adapter:

- 91 cm HDMI till DVI-D-kabel (HDDVIMM3)
- 1,8 m HDMI till DVI-D-kabel (HDMIDVIMM6)
- 20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter (HDDVIMF8IN)
- HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F (HDMIDVIMF)
- Mini DVI till HDMI-videoadapter för Macbook och iMac (MDVIHDMIMF)

HDMI2DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga DisplayPort®-skärm och använd den med din HDMI®- eller DVI-enhet

Features

- Fullt stöd för HD-upplösningar på upp till 1920x1200
- Sparar EDID-information för att garantera kompatibilitet mellan källan och skärmen
- Stöder okomprimerad tvåkanalers audio med HDMI® som t.ex. LPCM
- Tillåter konvertering av DVI- eller mini DVI-källor med extra kablar (medföljer ej)
- Kompatibel med HDMI®, DVI och mini DVI 1.0-indata
- Stöder DisplayPort®-/Mini DisplayPort 1.1a-utdata

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	DisplayPort
Prestanda	Audio-specifikationer	5.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	1920x1200 (50/60Hz)
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Röd LED visar ström
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.5A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	5
	Utspänning	5 DC
	Utström	2A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5% till 90% RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	1.7 in [43 mm]
	Produkthöjd	0.9 in [23 mm]
	Produktlängd	3.2 in [82 mm]
	Produktvikt	3.8 oz [109 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	13.8 oz [392 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI till DisplayPort-konverterare
		1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

Product appearance and specifications are subject to change without notice.