

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 2 m

Product ID: HDMM2MP



Denna Höghastighets HDMI®-kabel på 2 meter har testats i enlighet med Premium HDMI Cable Certification Program. Detta garanterar att den kan ge de nyaste tekniska egenskaperna som de senaste HDMI-specifikationerna erbjuder, inklusive förbättrade upplösningar och skydd mot EMI-interferens.

Alla våra certifierade Premium Höghastighets-HDMI-kablar har en unik antiförfalskningsmärkning så du kan vara säker på att du köper en genuin certifierad kabel.

Upplev det senaste som HDMI har att erbjuda

Kabeln stöder upplösningar på upp till 4K@60 Hz (3840x2160p) och bandbredd på upp till 18 Gbps. Den stöder dessutom HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger.

Med högre upplösningar, ökade hastigheter och skarpare bilder kan du räkna med en bättre videoupplevelse. Kabeln är garanterad att ge de allra bästa HDMI-egenskaperna som finns idag. Det är den perfekta kabeln för tillförlitliga hemmabioanslutningar eller en verklighetstrogen digital skyltning.

Dessutom stöder kabeln upp till 32 okomprimerade digitala audiokanaler för att ge kristallklart ljud. Kabeln är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer och fungerar med alla dina befintliga HDMI-enheter.

Ge överlägsna anslutningar med Premium HDMI-certifiering

Kabeln har genomgått strikt överensstämmelsestestning och är certifierad av ett auktoriserat testcenter för HDMI. Detta är en garanti för att kabeln kommer att ge dig de brandbeddsfunktioner du kräver. Ett EMI-test utförs också för att se till att kabeln minimerar interferens med trådlösa signaler.

Se dubbla videoströmmar på en enda skärm

Kabeln levererar dubbla videoströmmar så att du kan visa två videoklipp samtidigt på samma skärm. Din skärm måste ha stöd för Multi-View för att kunna hantera dubbla videoströmmar.

HDMM2MP täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

Features

- Premium HDMI-certifiering
- Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer
- Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
- Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps
- Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
- Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
- Stöder bio-bildförhållande på 21:9
- Ger dubbla videoströmmar till en enda skärm
- Stöder 3D-video
- Ger multiströmmar av audio till flera användare (upp till 4)
- Stöder BT.2020-kolorimetri
- Stöder Consumer Electronics Control-funktioner (CEC)
- Bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Guld
Prestanda	Audio-specifikationer	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hane
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Kontakttyp	Rak
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Produktvikt	4.4 oz [125 g]
	Tråddimension	30 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	7.2 oz [204 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 2 m premium Höghastighets HDMI-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.