

## Backplane a 4 alloggi da 3,5" SATA/SAS per 3 unità da 5,25" - Trayless

Product ID: HSB43SATSASB



Questa scheda backplane SATA/SAS da 3,5" con 4 alloggiamenti, installata in tre alloggiamenti unità disco frontali standard da 5,25", consente di collegare e scollegare con facilità unità SAS o SATA da 3,5" da un server o un computer desktop. È dotata di un design trayless che permette di risparmiare tempo durante l'installazione e di inserire o rimuovere le unità in base alle esigenze. Grazie alla struttura robusta in plastica e alluminio, rappresenta una soluzione a basso costo per la manutenzione delle unità e l'interscambiabilità dei dati tra più sistemi.

### Hot-swap delle unità semplificato

Questa scheda backplane con 4 alloggiamenti è ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, che devono scambiare rapidamente le unità. Grazie al supporto delle unità SATA e SAS da 3,5 pollici, consente di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.

La scheda backplane hot-swap è una soluzione economica che consente di implementare aggiornamenti o build di sistema su larga scala, destinata alle organizzazioni che intendono far fruttare al massimo la spesa per il budget IT.

### **Protezione delle unità**

Per la sicurezza delle unità, la scheda backplane è realizzata in plastica e alluminio resistenti ed è dotata di un sistema di ventilazione con due ventole integrate che consente una dissipazione ottimale del calore.

### **Trasferimento veloce dei dati**

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SAS I e II e SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.

Il prodotto HSB43SATSASB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- È una soluzione economica per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari
- Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center
- Ideale per l'utilizzo in applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e archiviazione

### Features

- Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando fino a quattro unità SATA o SAS da 3,5" in tre alloggiamenti anteriori da 5,25"
- Struttura robusta in plastica e alluminio
- Design senza vassoio per la massima facilità d'uso
- Supporta gli standard SAS I/II e SATA I/II/III
- Cicli di inserimento/estrazione: 50.000
- Sistema di ventilazione con due ventole per una dissipazione ottimale del calore

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Blocco a chiave	Sì
	Dimensioni unità	3.5in
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	SATA
		SAS
	Numero alloggiamenti interni da 3,5"	4
	Numero di unità	4
	Tipo cuscinetti ventola	Doppio cuscinetto a sfera
	Tipo unità	SAS & SATA
	Ventola/e	Sì
Ventole	2 - 40 mm	
<b>Prestazioni</b>	Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
	Cicli di inserimento	50.000 cicli
	Funzionalità hot swap	Sì
	Livello di rumorosità	21.13 dBA
	Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
	Tipo e velocità	SATA/SAS 6 Gbps
	Velocità flusso aria	4.48 CFM
<b>Connettore/i</b>	Altre Interfacce	1 - 4 Pin Fan/LED
	Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
	Connettori unità	4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	4 - Alimentazione/attività unità
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Umidità	5% ~ 65%
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza max unità	1 in [26.1 mm]
	Altezza prodotto	5 in [12.7 cm]
	Colore	Nero

	Larghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
	Lunghezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
	Peso prodotto	3.2 lb [1.4 kg]
	Tipo enclosure	Plastic and Aluminum
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	8.5 in [21.5 cm]
	Package Length	10 in [25.5 cm]
	Package Width	7.2 in [18.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.2 lb [1.9 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Rack portatile
		4 - Cavi SATA
		4 - Cavi adattatore di alimentazione LP4 a SATA e LED
		2 - Cavi adattatore di alimentazione SATA a SATA e LED Y
		8 - Viti di installazione
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.