

## Cable de 3m Adaptador de Impresora Centronics a USB A

Product ID: ICUSB128410



El Adaptador para Impresora USB a Paralelo de 3 metros – M/M, ICUSB128410 posibilita que ordenadores equipados con USB puedan imprimir en cualquier impresora con puerto paralelo estándar, convirtiendo un puerto USB en un conector Centronics (macho) para proveer una conexión directa a una impresora de puerto paralelo. La interfaz USB ofrece una velocidad de transferencia de datos mucho más rápida que la de un puerto paralelo estándar, permitiendo así reducir el tiempo de espera de los documentos a imprimir para ser enviados a su impresora. Una solución portátil que permite economizar espacio, el Adaptador para Impresora USB a Paralelo se auto alimenta y ofrece instalación Plug and Play en ordenadores equipados con USB basados en Windows® Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permite agregar rápidamente un puerto paralelo a su ordenador Windows®

### Features

- Puerto Paralelo bidireccional de alta velocidad compatible con el estándar industrial IEEE-1284
- Bajo consumo de energía debido a que se alimenta a través de la conexión USB
- Plug and Play para una fácil instalación
- No requiere configurar IRQ

|                                |                                 |  |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                        | 2 Years  |
|                                | Cantidad de Puertos             | 1  |
|                                | ID del Conjunto de Chips        | Prolific - PL2305  |
|                                | Interfaz                        | Paralelo   |
|                                | Tipo de Bus                     | USB 2.0  |
| <b>Conector(es)</b>            | Tipo(s) de Conector(es)         | 1 - Centronics (36 pines) Macho<br>1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho  |
|                                |                                 |  |
| <b>Software</b>                | Compatibilidad OS               | Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br>Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016<br>Mac OS X® 10.6 to 10.13<br>Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i> |
| <b>Requisitos de Energía</b>   | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB   |
|                                | Consumo de Energía              | .90mA  |
| <b>Requisitos Ambientales</b>  | Humedad                         | HR 0~80% sin condensación  |
|                                | Temperatura de Almacenamiento   | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)  |
|                                | Temperatura Operativa           | 5°C to 40°C (41°F to 104°F)  |
| <b>Características Físicas</b> | Color                           | Negro  |
|                                | Longitud del Producto           | 10 ft [3 m]  |
|                                | Peso del Producto               | 7.1 oz [200 g]   |
| <b>Información de la Caja</b>  | Peso (de la Caja) del Envío     | 0.8 lb [0.3 kg]  |
| <b>Contenido de la Caja</b>    | Incluido en la Caja             | 1 - Cable conversor de USB a puerto paralelo   |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.