

## 4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage

Product ID: ICUSB2324I



De ICUSB2324I 4-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar vier RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze USB naar Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montage mogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

### Features

- 4-poort USB naar RS232 seriële adapter
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	FTDI - FT4232HL
	Interface	Serieel
	Poorten	4
	Poorttype	Externe hub
<b>Prestaties</b>	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Maximale overdrachtsnelheid	921,6 kbit/s
	MTBF	282713,5 uur
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 2
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	4 - Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Stekkertype	M
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
	Gewicht product	10.6 oz [300 g]
	Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7 in [17.8 cm]

	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	2 in [50 mm]
	Package Length	6 in [15.2 cm]
	Package Width	8.5 in [21.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	18.3 oz [518 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB naar RS-232 Seriéle Adapter
		1 - DIN-rail set
		1 - 1,80m USB A naar B kabel
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.