

2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel

Product ID: ICUSB232C2



Met de 2-poort ICUSB232C2 USB naar DB9 RS232 Seriële Adapterkabel van StarTech.com kunt u twee DB9 RS232 seriële apparaten tegelijk aansluiten op uw Mac of PC desktop computer of laptop via een USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van een on-board DB9M-aansluiting.

Een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Features

- USB naar 2-poort Standaard RS232 Seriële Verloopkabel
- Gemakkelijke plug-and-play installatie
- Gevoed via USB-bus – geen externe voedingsadapter nodig
- Volledig compatibel met de USB 1.1-specificaties

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA
	Interface	Serieel
	Poorten	2
	Poorttype	Kabeladapters
Prestaties	FIFO	192 Bytes
	Maximale overdrachtsnelheid	230 kbit/s
	Seriële protocol	RS-232
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Software	Besturingssystemen Windows 8-10 wordt alleen ondersteund door RevB Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	0~65% RH
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	4.8 oz [137 g]
	Kabellengte	1 ft [0.3 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	12.2 in [31 cm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	8.5 in [21.5 cm]
	Package Length	4.1 in [10.4 cm]
	Package Width	1.6 in [41 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [137 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort USB naar RS232 seriële kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.