


Adattatore 24" interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte

Product ID: ICUSB232INT2



L'adattatore USB a seriale ICUSB232INT2 consente di aggiungere due porte RS-232 a qualsiasi sistema desktop dotato di scheda madre con header USB. Diversamente dai cavi USB da standard a seriale, questo cavo è stato progettato per l'utilizzo all'interno del case, rappresentando una soluzione completamente interna dove non sono ammessi adattatori aggiuntivi o disordine di cavi. Questo adattatore USB, semplice e compatto, rappresenta una soluzione economica che rende compatibili computer moderni e periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per system builder che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a schede madri più recenti sprovviste di porta RS-232 integrata
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per ricevute e altri dispositivi seriali a una porta USB interna
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

Features

- Interfaccia per il trasferimento dei dati da USB chip singolo a seriale asincrono
- Supporto per l'interfaccia COM
- Alimentato tramite USB; non sono necessari adattatori di alimentazione separati o batterie
- Buffer per trasferimento e ricezione dei dati FIFO per grandi volumi di dati.
- Opzioni dell'interfaccia bit bang sincrono e asincrono con segnali RD# e WR#
- Compatibile con controller host UHCI/OHCI/EHCI
- Compatibile con USB 2.0 Full Speed

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	FTDI - FT232RL
	Interfaccia	Seriale
	Porte	2
	Stile porte	Integrato nella scheda
	Tipo bus	Header scheda madre
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni	Baud rate max	115,2 Kbps
	Bit dati	7, 8
	Bit di stop	1, 2
	FIFO	256 Bytes
	Parità	None, Odd, Even, Space, Mark
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Porte esterne	2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
	Porte interne	1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina
Software	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.12 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Umidità	5~85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [19 mm]
	Larghezza prodotto	4.7 in [120 mm]
	Lunghezza cavo	24 in [609.6 mm]
	Lunghezza prodotto	2.7 in [68 mm]
	Peso prodotto	2.2 oz [63 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.3 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore header USB a seriale

- 2 - Staffa basso profilo
- 1 - CD con i driver
- 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.