

## Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Product ID: ICUSB232SM3



El Cable Adaptador USB a Serie de 3 pies, ICUSB232SM3 permite conectar dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac® o PC portátil o de escritorio a través de un puerto USB, como si el computador tuviera un conector DB9M incorporado. A diferencia de los cables de conversión USB a serie típicos en los que la conversión se realiza en el extremo DB9, el ICUSB232SM3 de StarTech.com ofrece un chip de conversión en el extremo USB. La conversión en la fuente USB permite superar la limitación técnica de 15 pies, admitiendo un cable de extensión serial DB9 de mayor longitud (50pies+ según la aplicación) en caso de ser necesario. Fácil de instalar, este adaptador USB a Serie es una solución eficaz y económica para eliminar los problemas de compatibilidad entre computadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfecto para Administradores de Sistemas que buscan incorporar funciones existentes a placas base más modernas desprovistas de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sincronización serial

### Features

- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Mbps
- No requiere alimentación externa – se alimenta a través de la conexión USB
- Diseño delgado, liviano
- Compatible con módems, impresoras, escáners de código de barras, servidores, PDUs, y prácticamente cualquier equipo provisto de un puerto serie RS232
- Fácil de configurar y de instalar

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	RS232, USB 1.1/2.0
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303HXD
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
<b>Rendimiento</b>	FIFO	192 Bytes
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 a 10.14 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~65%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
	Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	36 in [914.4 mm]
	Peso del Producto	2.2 oz [61 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [70 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conversor USB a Serie 2 - Tuercas de cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.