

## **Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M**

Product ID: ICUSB232V2



L'adattatore USB a seriale a 1 porta ICUSB232V2 permette di convertire una porta USB in una porta seriale RS232 DB9 per collegare, monitorare e controllare un dispositivo seriale.

Supportando velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps, il cavo USB a seriale rappresenta una soluzione pratica e conveniente per la fornitura della connettività seriale a dispositivi quali terminali di punti vendita, modem seriali, apparecchiature industriali e un'ampia gamma di altre periferiche RS232.

Il convertitore USB a RS232 è semplice da installare e offre un'ampia compatibilità con i sistemi operativi, inclusi Windows® 8 in poi, Linux e Mac OS®, per una semplice integrazione in ambienti misti.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfetto per amministratori di sistema che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisi di porta RS232 integrata
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione, monitoraggio e controllo di sensori di tipo industriale/automobilistico e altre apparecchiature sensibili
- Permette di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali

### Features

- Adattatore seriale USB a RS232 DB9 diretto
- Baud rate fino a 921,6 Kbps ad alta velocità
- Compatibile con Windows® 8 in poi, Mac OS® e Linux
- Compatibile con porte USB 1.1 o superiori
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Cavo singolo design compatto per la massima portabilità

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	ID chipset	Prolific - PL2303RA
	Interfaccia	Seriale
	Porte	1
	Standard del settore	USB 1.1/2.0 RS232
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
<b>Prestazioni</b>	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8
	Bit di stop	1, 1.5, 2
	Controllo flusso	Nessuna, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	FIFO	512 Bytes
	MTBF	30.000 ore
	Parità	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Protocollo seriale	RS-232
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
<b>Software</b>	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 9.x, 8.x, da 10.6 a 10.14 Linux da 2.4.31 a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	0~65% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.8 in [2 cm]
	Larghezza prodotto	1.4 in [35 mm]
	Lunghezza prodotto	16.9 in [43 cm]
	Peso prodotto	1.4 oz [40 g]

	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	0.8 in [21 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2 oz [56 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a RS232
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.