

Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Product ID: ISAS88701



Il cavo Serial Attached SCSI 1 m ISAS88701 è stato progettato per reti ad alte prestazioni, server, workstation e desktop e prevede un connettore SFF-8470 (Infiniband®) e uno SFF-8088 (mini-SAS esterno) con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps. Il cavo SAS da SFF-8470 a SFF-8088 viene costruito con materiali di alta qualità ed è coperto da garanzia StarTech.com a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per connettere controller SAS a backplane SAS
- In reti SAN per connettere controller ed enclosure abilitati per Expander SAS

Features

- Robusti connettori in metallo
- Presa Infiniband con viti ad alette per connessioni sicure
- Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
- Compatibile con molti server, tra cui: IBM MegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)

Hardware	Warranty	Lifetime
	Numero di conduttori	8 Twisted Pair
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Pellicola in alluminio poliестere con treccia in rame stagnato
Connettore/i	Connettore A	1 - SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno) Presa
	Connettore B	1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) Presa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.000
	Colore	Nero
	Diametro	8.763mm
	Diametro filo	26 AWG
	Larghezza prodotto	0.000
	Lunghezza cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1 m]
	Peso prodotto	6.7 oz [190 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.6 in [14 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.8 oz [193 g]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Product appearance and specifications are subject to change without notice.