

Câble externe SAS (Serial Attached SCSI) de 3 m - Mini SAS - SFF-8088 vers SFF-8088

Product ID: ISAS88883



Le câble SAS externe ISAS88883 de 3 m est conçu pour les réseaux, serveurs, postes de travail et ordinateurs de bureau de haute performance avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s.

Ce câble Mini SAS robuste propose des fiches SFF-8088 à SFF-8088 pour brancher vos périphériques SAS externes (contrôleurs, disques durs, réseau de stockage SAN, etc.), et est conforme au TAA en matière d'achats fédéraux (Annexe GSA).

Fait de matériaux de qualité supérieure, ce câble SAS de 3 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- À utiliser dans les réseaux de stockage pour connecter les boîtiers et les contrôleurs compatibles extenseurs SAS
- Connectez des contrôleurs SAS à des faces arrière SAS
- Branchez un disque dur externe à un contrôleur SAS

Features

- 2 fiches SFF-8088 avec broches de verrouillage
- Connecteurs en métal durables
- Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
- Conception à voies multiples
- Compatibilité rétroactive avec les périphériques SATA

Matériel	Warranty	Lifetime
	Nombre de conducteurs	8 Twisted Pair
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en cuivre étamé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe) A verrouillage Prise
	Connecteur B	1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.000
	Largeur du produit	0.000
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
	Poids du produit	10.9 oz [310 g]
Informations d'emballage	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
	Poids brut	0.7 lb [0.3 kg]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble SAS Serial Attached SCSI externe 3 m - SFF-8088 vers SFF-8088

Product appearance and specifications are subject to change without notice.