

Modulo Ricetrasmittitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatibile HP J8177C

Product ID: J8177CST



Questo SFP in rame Gigabit compatibile con HP® è progettato da StarTech.com per fornire ciò che è più necessario nelle connessioni di rete: l'affidabilità. Costruito secondo severe specifiche e pienamente testato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmittitore SFP di alta qualità può essere installato in dispositivi di rete HP che supportano il modulo ricetrasmittitore SFP J8177C, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'SFP RJ45 1000Base-T fornisce connettività Gigabit su distanze fino a 100 m. Offre un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare una porta Ethernet in rame sulle apparecchiature di rete ed è coperto da garanzia a vita. Per requisiti di vasta scala e massimo risparmio, questo SFP RJ45 in rame è disponibile anche in una confezione da 10: J8177C10PKST.

Costruiti per prestazioni di rete affidabili

Questo SFP RJ45 Gigabit è prodotto da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM ed è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com offre un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pienamente compatibile con HP e altre importanti marche

L'SFP Gigabit in rame è progettato secondo gli standard qualitativi più elevati ed è compatibile con HP al 100%, equivalente al modulo ricetrasmittitore SFP HP J8177C. Il ricetrasmittitore di StarTech.com è configurato e pienamente testato per assicurare la perfetta integrazione con HP o altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.

Comodi e scalabili

Offrendo comodità e scalabilità, questo SFP dispone della funzione hot-plug, che ne permette l'installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell'apparecchiatura. Fornisce una soluzione comoda e versatile, compatibile con una vasta gamma di dispositivi di rete Gigabit Ethernet con porte multiple e porta singola.

Ideale per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete HP, l'SFP fornisce prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. L'SFP supporta la negoziazione automatica, una distanza massima fino a 100 m e velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps.

Con J8177CST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile con slot Mini-GBIC in fibra (MM o SM) e rame (RJ45) (NIC, convertitori multimediali in fibra)
- Utilizzabile in sale server e data center per coprire lunghissime distanze, senza timore di interferenze EM, e fornire un'interconnessione ad elevata larghezza di banda e bassa latenza fra i dispositivi di dorsale (come switch e router)
- Offre la flessibilità di porte per rispondere all'evoluzione delle esigenze nel corso del tempo, dal rame alla fibra

Caratteristiche

- Fornisce connessioni Ethernet RJ45 affidabili per reti 1000Base-T
- Compatibile con HP al 100%, equivalente a J8177C
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Disponibile anche in una confezione da 10 (J8177C10PKST) per il massimo risparmio
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Interfaccia in rame RJ45
- Distanza massima fino a 100 m
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps
- Supporta la negoziazione automatica
- Installabile anche a sistema avviato

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP
	Standard del settore	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	DDM	No
	Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
	Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
	MTBF	4.655.371 ore
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o HP
		Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza prodotto	2.7 in [68 mm]
	Peso prodotto	0.6 oz [16 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	3.4 oz [95 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.