

## Cable Adaptador Externo Conversor de Video y Audio Micro HDMI a VGA - 1920x1200

Product ID: MCHD2VGAA2



El adaptador de vídeo Micro HDMI® a VGA MCHD2VGAA2 permite conectar un smartphone o una tableta (cuyo contenido se transfiere mediante un conector Micro HDMI) a un dispositivo de imagen con VGA disponible (televisor, monitor, proyector), además de incluir una salida de audio análoga discreta de 2 canales desde la fuente Micro HDMI®. El adaptador está dirigido a los usuarios que necesiten visualizar sus presentaciones, documentos u hojas de cálculo en un monitor o proyector VGA.

Este versátil adaptador soporta 1080p para conexiones HDTV y hasta 1920x1200 (WUXGA) en el caso de monitores VGA para computadores.

El adaptador de vídeo Micro HDMI® a VGA MCHD2VGAA2 está respaldado por una garantía de dos años y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conexión de un smartphone o una tableta a un proyector o monitor VGA de una sala de juntas, salón de hotel, oficina o vivienda

### Features

- Soporta resoluciones de salida de hasta 1920x1080
- Fácil de usar; no requiere software
- Diseño compacto, ligero y portátil
- Compatible con cualquier pantalla VGA, incluidos proyectores y televisores

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Micro HDMI
	Estándares Industriales	HDMI®, HDCP
	Salida A/V	Entrada de audio estéreo de 3,5mm VGA
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	2 canales
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1080
	Resolución Digital Máxima	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
	Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Micro HDMI (19 pines)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [45 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	10.2 in [25.8 cm]
	Peso del Producto	1.4 oz [39 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Ancho de la Caja	3.1 in [80 mm]
	Longitud de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2 oz [58 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conversor Adaptador Micro HDMI® a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.