

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI Dual-Link alimenté par USB

Product ID: MDP2DVID2



Cet adaptateur Mini DisplayPort vers DVI Dual Link vous permet de connecter votre source vidéo Mini DP (telle que l'un de vos appareils MacBook® ou Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP) à n'importe quel écran DVI, y compris les télévisions et Apple Cinema Display HD, tout en réalisant des économies sur les coûts d'une mise à niveau vers un moniteur compatible Mini DisplayPort.

Portabilité maximale

Grâce à sa conception compacte et légère, l'adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D s'adapte facilement à votre sacoche de transport ou d'ordinateur portable et constitue donc un accessoire de voyage pratique à transporter avec votre Surface Pro ou votre Ultrabook. Son design ultra portable rend cet adaptateur vidéo idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

De plus, le convertisseur DVI ne nécessite qu'un seul port USB pour être alimenté, ce qui élimine le besoin de câbles ou chargeurs supplémentaires.

Qualité et commodité sans compromis

L'adaptateur Mini DisplayPort vers DVI offre une conversion active et peut prendre en charge des résolutions Dual Link complètes (jusqu'à 2560 x 1600) avec la possibilité de dupliquer votre écran ou d'étendre votre bureau pour augmenter votre espace de travail. Il prend en charge l'installation plug-and-play pour plus de simplicité.

Le modèle MDP2DVID2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Complément pratique à un bureau personnel ou une salle de conférence
- Idéal pour les salons professionnels et les centres de divertissement
- Idéal pour les grands écrans qui utilisent des hautes résolutions DVI
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Features

- Prise en charge de tous les écrans DVI-D, y compris les télévisions et Apple Cinema Display HD
- Résolution maximale jusqu'à 2560 x 1600 avec DVI Dual Link
- Alimentation par un port USB 2.0 unique
- Installation Plug-and-Play facile

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Mini-DisplayPort
	ID du chipset	Synaptics VMM2320
	Normes de l'industrie	DisplayPort 1.2a
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	DVI
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Résolutions numériques max.	Dual Link : 2560 x 1600 Single Link : 1920x1080
	Résolutions prises en charge	2560x1600 @ 60Hz 1920x1080 @ 144Hz
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
	Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Largeur du produit	2.3 in [59 mm]
	Longueur de câble	14.1 in [35.8 cm]
	Longueur du produit	3.3 in [84 mm]
	Poids du produit	3.6 oz [103 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Poids brut	6 oz [169 g]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur video Mini
--------------------------	-----------------------	---------------------------

Product appearance and specifications are subject to change without notice.