

Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter - USB-driven - svart

Product ID: MDP2DVID2



Med denna Mini DisplayPort till Dual-Link DVI-adapter kan du ansluta din Mini DisplayPort-videokälla (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) till en DVI-skärm, inklusive tv-apparater och Apple Cinema Display HD, vilket besparar dig kostnaden av att uppgradera till en Mini DisplayPort-kompatibel skärm.

Maximal bärbarhet

Mini DisplayPort till DVI-D-adaptern har en kompakt och lätt konstruktion och är ett praktiskt resetillbehör om du vill ta med dig din Surface Pro eller Ultrabook eftersom den utan problem får plats i en datorväska eller handväska. Dess ultraportabla design gör skärmadaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Dessutom drivs DVI-omvandlaren via en enda USB-port, vilket eliminerar behovet av extra sladdar eller laddare.

Kompromisslös kvalitet och bekvämlighet

Mini DisplayPort till DVI-adaptorn erbjuder en aktiv konvertering och kan hantera dual-link-upplösningar (upp till 2560 x 1600) med möjlighet att spegla din bildskärm eller utöka skrivbordet för att öka din arbetsyta. Adaptorn stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

MDP2DVID2 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Praktiskt tillbehör för ett hemmakontor eller styrelserum
- Perfekt för skärmar på mässutställningar och underhållningscenter
- Perfekt för stora skärmar som använder höga DVI-upplösningar
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Features

- Stöder alla DVI-D-skärmar inklusive TV-apparater och Apple Cinema Display HD
- Maximal upplösning på upp till 2560 x 1600 med Dual-Link DVI
- Strömförses från en enda USB 2.0-port
- Enkel plug-and-play-installation

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Nej
	AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	DVI
	Chipset-ID	Synaptics VMM2320
	Industristandarder	DisplayPort 1.2a
Prestanda	Maximal digital upplösning	Dual Link: 2560x1600 Single Link: 1920x1080
	Stödda upplösningar	2560x1600 @ 60Hz 1920x1080 @ 144Hz
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
	Connector B	1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10% till 85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	14.1 in [35.8 cm]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	2.3 in [59 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktlängd	3.3 in [84 mm]
	Produktvikt	3.6 oz [103 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	6 oz [169 g]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort till DVI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.