

Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Product ID: MDP2DVIMM6



Il cavo da Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m MDP2DVIMM6 rappresenta una soluzione economica per il collegamento da Mini DisplayPort a DVI, che permette di collegare un monitor DVI a computer PC o Mac® con uscite Mini DisplayPort, eliminando i costi di aggiornamento del monitor per risolvere i problemi di compatibilità. Questo cavo tutto in uno, di semplice utilizzo, non richiede convertitori o adattatori aggiuntivi, né driver o software di installazione. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O. MDP2DVIMM6 è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che possono essere trasmessi attraverso la porta anche i segnali DVI e HDMI. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Grazie ai nostri cavi convertitori video da Mini DisplayPort a DVI non sarà necessario rinunciare ai display DVI esistenti
- Per utilizzare un monitor DVI con uscita Mini DisplayPort con MacBook e iMac DisplayPort

Features

- Design cavo tutto in uno
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
- Nessun driver o software aggiuntivo richiesto
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	Audio	No
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Prestazioni	Lunghezza max cavo	6 ft [1.8 m]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0 in [0 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0 in [0 mm]
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6 ft [1.8 m]
	Peso prodotto	3.2 oz [90 g]
Informazioni confezione	Package Height	1 in [26 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.