

Cable de 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Product ID: MDP2VGAMM15B



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo, modelo MDP2VGAMM15B, permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA a distancia más larga que lo que permite un cable de longitud estándar, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales. El adaptador Mini DisplayPort es el accesorio perfecto para cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con Mini DisplayPort.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador MDP2VGAMM15B está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Features

- Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.4
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832
	Salida A/V	DisplayPort
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Longitud Máxima del Cable	15 ft [4.6 m]
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	15 ft [4.6 m]
	Longitud del Producto	15 ft [4.6 m]
	Peso del Producto	3.1 oz [88 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]
	Longitud de la Caja	9.4 in [24 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.2 oz [175 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.