

4,5 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart

Product ID: MDP2VGAMM15B



Met de MDP2VGAMM15B actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector op een grotere afstand dan een kabel van standaardlengte, waardoor u de kosten van extra adapters bespaart.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De MDP2VGAMM15B wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium
- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Features

- Actieve Mini DisplayPort naar VGA conversie
- Plug & play-installatie
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Nee
	AV-uitgang	DisplayPort
	Chipsetcode	Analogix - 9832
Prestaties	Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
	Maximale kabellengte	15 ft [4.6 m]
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [40 mm]
	Gewicht product	3.1 oz [88 g]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Kabellengte	15 ft [4.6 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	15 ft [4.6 m]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	9.4 in [24 cm]
	Package Width	6.3 in [16 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.2 oz [175 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.