

## 91 cm lange Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel - mDP naar VGA 1920x1200 - zwart

Product ID: MDP2VGAMM3B



Met de MDP2VGAMM3B actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een nabijgelegen VGA-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De MDP2VGAMM3B wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium
- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

### Features

- Actieve Mini DisplayPort naar VGA conversie
- Plug & play-installatie
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	VGA
	Chipsetcode	Analogix - 9832
<b>Prestaties</b>	Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
	Maximale kabellengte	3 ft [0.9 m]
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	1.3 in [34 mm]
	Gewicht product	2.6 oz [72.5 g]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Kabellengte	3 ft [0.9 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	36.6 in [93 cm]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.8 in [22.3 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort® naar VGA adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.