

## Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm

Product ID: MDP2VGAMM3W



Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM3W vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un port Mini DisplayPort directement à un écran ou vidéoprojecteur VGA à proximité, vous épargnant ainsi le coût d'adaptateurs supplémentaires tout en éliminant l'excès de câble. Ce convertisseur présente un design blanc élégant, parfaitement adapté à la connexion d'ordinateurs Mac®. Il s'agit également de l'accessoire idéal pour n'importe quel appareil Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble MDP2VGAMM3W bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle
- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

### Features

- Convertisseurs Mini DisplayPort actifs vers VGA
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Mini-DisplayPort
	ID du chipset	Analogix - 9832
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	VGA
	Type adaptateur	Câbles adaptateurs
	USB Pass-Through	Non
<b>Performance</b>	Longueur max. de câble	3 ft [0.9 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Largeur du produit	1.3 in [34 mm]
	Longueur de câble	3 ft [0.9 m]
	Longueur du produit	36.6 in [93 cm]
	Poids du produit	2.8 oz [78 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Poids brut	0.2 lb [0.1 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.