

## A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Product ID: MDP2VGDVHDW



Omvandlaren MDP2VGDVHDW Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI-omvandlaren erbjuder en tre-i-ett-lösning för anslutning av en Mini DP-videokälla (till exempel någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) till en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm. Och säkerställer kompatibilitet med i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer, denna lätta adapter är den perfekta plug-and-play-lösningen på resor eller BYOD-applikationer (Bring Your Own Device (ta med din egen enhet)) på kontoret.

Du kan gå rätt in i vilket styrelserum som helst redo att koppla in dig, även om du inte vet vilken sorts portar som det finns. MDP2VGDVHDW maximerar din MacBooks® anslutningsmöjligheter genom att tillhandahålla tre olika utdataportar, i en enda kompakt adapter.

3-i-1-konverteraren är kompatibel med Intel® Thunderbolt vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt I/O-port. Dessutom, eftersom konverterarkabeln stödjer videoupplösningar upp till 1920x1200/1080p kan du konvertera en Mini DisplayPort-videokälla till VGA, HDMI eller DVI utan att tumma på videokvaliteten.

Mini DisplayPort-konverteraren behöver ingen strömadapter och maximerar bärbarheten genom att den lätt får plats i en datorväska tack vare dess lilla storlek och låga vikt.

MDP2VGDVHDW har en elegant vit design som ser snygg ut bredvid din MacBook® Pro eller MacBook Air® och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar
- Anslut din BYOD-bärbar dator/Ultrabook till en befintlig HDMI-, DVI- eller VGA-skärm på jobbet
- Anslut en DVI-, VGA- eller HDMI-skärm till din bärbara dator med Mini DisplayPort och använd den som en andra skärm

### Features

- Tre-i-en-adapter - mDP till: VGA, DVI, HDMI
- Med stöd för videoupplösning på upp till 1920x1200/1080p
- Plug-and-play-installation
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- Liten storlek
- Bärbar, lätt konstruktion
- Elegant vit design

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv Passiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	DVI HDMI VGA
	<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer
	Maximal analog upplösning	1920x1200/1080p
	Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p
	Stöd för widescreen	Ja
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
	<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b> Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptorn. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.  HDMI-porten är en passiv port. DVI-D-porten är en passiv port. VGA-porten är en aktiv port.
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	10~85 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Vit
	Kabellängd	5.9 in [150 mm]
	Produktbredd	1.8 in [45 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlängd	10.6 in [27 cm]
	Produktvikt	2 oz [57 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [66 g]

	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort till HDMI-/VGA-/DVI-adapter 1 - Installationsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.