

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 1,8 m - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

Product ID: MDPEXT6



Ce câble Mini DisplayPort™ 1.2 prolonge jusqu'à 1,8 m la distance de connexion entre vos appareils Mini DP.

Placez vos appareils comme vous le souhaitez

Le câble constitue la solution idéale pour mieux organiser vos périphériques. Il peut servir à connecter votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air et d'autres appareils compatibles Mini DP à un écran LED de home cinéma d'Apple ou à un autre écran Mini DisplayPort.

Il suffit de brancher votre tablette ou votre ordinateur portable au câble d'extension à l'aide d'un câble Mini DisplayPort standard et de brancher le câble d'extension à votre écran Mini DP.

Offre une qualité d'image étonnante

Ce câble prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4K x 2K (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Il prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour installer plusieurs écrans en série et offre un support audio en option.

Le MDPEXT6 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (Apple) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Prolongez la connexion entre votre Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac ou Mac Mini et votre écran LED de home cinéma d'Apple de 1,8m

Features

- Provides a clear digital audio video signal
- Guaranteed reliability with our lifetime warranty

	Warranty	Lifetime
Matériel	Nombre de conducteurs	20
	Placage du connecteur	Or
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	32 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	6 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	6 ft [1.8 m]
	Poids du produit	2.6 oz [75 g]
	Style de connecteur	A verrouillage
Informations d'emballage	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Poids brut	3 oz [84 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort 1.2 de 1,8 m - M/F

Product appearance and specifications are subject to change without notice.