

Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4K - Blanc

Product ID: MDPMM1MW



Le câble Mini DisplayPort™ 1.2 MDPMM1MW blanc de 1 mètre comporte 2 connecteurs Mini DP mâles et représente une solution fiable pour le raccordement de tous les ordinateurs portables compatibles Mini DisplayPort (dont la gamme de produits Mac®) à un écran Mini DisplayPort.

Le câble mDP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDPMM1MW bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connexion de vos produits Mini DisplayPort à un écran compatible Mini DisplayPort

Features

- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Couleur : Blanc
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs plaqués or

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | Warranty | Lifetime |
| Matériel | Nombre de conducteurs | 19 |
| | Placage du connecteur | Or |
| | Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) |
| | Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec masse |
| | Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Performance | Résolutions numériques max. | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle |
| | Connecteur B | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle |
| Caractéristiques physiques | Calibre du fil | 32 AWG |
| | Couleur | Blanc |
| | Longueur de câble | 3.3 ft [1 m] |
| | Longueur du produit | 3.3 ft [1 m] |
| | Poids du produit | 1.5 oz [43 g] |
| Informations d'emballage | Package Height | 0.4 in [10 mm] |
| | Package Length | 7.9 in [20 cm] |
| | Package Width | 8.7 in [22 cm] |
| | Poids brut | 1.5 oz [43 g] |
| | Quantité par paquet | 1 |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Câble Mini DisplayPort 1.2 blanc 1 m - M/M |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.