

## Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

Product ID: MDPVGDVHD4K



Adattatore da viaggio 3 in 1 portatile per il collegamento di un computer dotato di Mini DisplayPort® a un display VGA, DVI o HDMI®.

L'adattatore è dotato di certificazione VESA per la compatibilità con i computer dotati di mDP.



### Elegante connettività per MacBook Pro e MacBook Air

Adattatore da viaggio con custodia in alluminio robusta dotato di cavo integrato Mini DisplayPort bianco. Anche se l'adattatore è compatibile e si intona con qualsiasi dispositivo mDP, è progettato per l'utilizzo con MacBook Air o MacBook Pro.

## **Connettività video piena anche in viaggio**

Invece di riempire la borsa del laptop con un convertitore per ogni display, questo adattatore 3 in 1 offre tutte le uscite video necessarie. Grazie al supporto degli output VGA, DVI e HDMI, questo adattatore consente di collegare la porta Mini DisplayPort di un laptop a qualsiasi display di sala riunioni o aula senza la necessità di trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) di ufficio.

## **Gestore dei cavi innovativo e integrato**

L'adattatore è dotato di fissacavi magnetico integrato per la gestione del cablaggio. Il magnete favorisce il corretto posizionamento del cavo breakout, per la conservazione sicura, ordinata e rapida in valigia.

## **Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto Ultra HD 4K**

L'uscita HDMI di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità d'immagine quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita HDMI è anche retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video comunque eccellente.

L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort.

MDPVGDVHD4K è dotato della garanzia di 3 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
- Consente di collegare un MacBook Pro o MacBook Air BYOD a un display HDMI, VGA o VDI sul posto di lavoro
- Consente di collegare un display VGA, DVI o HDMI a un laptop dotato di Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

### Features

- Adattatore 3 in 1 - da mDP a VGA, da mDP a DVI e da mDP a HDMI
- Massima trasportabilità grazie al gestore dei cavi magnetico incorporato
- Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
- Compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort
- Certificazione VESA
- Installazione Plug-and-Play
- Compatto
- Design leggero

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Sì
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	DVI HDMI VGA
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160
	Risoluzioni supportate	<b>HDMI output:</b> 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720  <b>DVI and VGA output:</b> 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Specifiche audio	Uscita HDMI con audio surround 7.1
	Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 1 - DVI-D (25 pin) Femmina Output
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	La porta HDMI è una porta di tipo passivo. La porta DVI-D è una porta di tipo passivo. La porta VGA è una porta di tipo attivo.
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	40%-50%RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
	Lunghezza cavo	4.3 in [110 mm]

	Lunghezza prodotto	4.1 in [10.3 cm]
	Peso prodotto	4.3 oz [121 g]
	Variante colore	Bianco
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	5.8 in [14.7 cm]
	Package Width	6.8 in [17.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.3 oz [179 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - adattatore A/V da viaggio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.