

Cable Adaptador Convertidor MHL - Micro USB a HDMI para Teléfono Celular - Audio y Video

Product ID: MHD2HDF



El Adaptador MHL™ (Mobile High-Definition Link) - Adaptador de Video Activo de Micro USB a HDMI®, MHD2HDF permite conectar smartphones, tablets u otros dispositivos móviles a televisores de alta definición, monitores o proyectores que no están provistos de MHL a través de HDMI. Una simple solución plug-and-play para disfrutar de sus fotos y videos (con el correspondiente audio) además de otros contenidos en una pantalla grande. El adaptador MHL a HDMI admite resoluciones de salida de hasta 1080p y audio digital de 7.1 canales por lo que ofrece calidad y practicidad. Este adaptador de video activo de diseño compacto ofrece un puerto Micro USB brindando la ventaja extra de cargar su dispositivo móvil mientras está conectado de modo que siempre esté listo para usar. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite conectar su dispositivo equipado con Mobile High-Definition Link (MHL™) a un televisor, monitor o proyector a través de HDMI.
- Permite visualizar video con el audio correspondiente, o compartir imágenes en una pantalla grande con capacidad HDMI

Features

- salida de video de 1080p
- Soporte de audio digital
- Carga simultánea del dispositivo móvil cuando el cable de carga Micro USB está conectado (no incluido)
- Control remoto de TV en su dispositivo móvil para televisores de alta definición equipados con CEC
- Compacto y fácil de llevar
- HDCP pass-through

Hardware	Warranty	2 Years
	Entrada A/V	Micro USB (MHL)
	Estándares Industriales	Soporte MHL 1
	ID del Conjunto de Chips	Silicon Image - SII9292CNUC
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido Envolvente de 7.1 Canales 192 KHz
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Resolución Digital Máxima	1080p
Conector(es)	Conector A	1 - MHL™ (5 pines, USB Micro B) Macho Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
		1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	5.9 in [150 mm]
	Peso del Producto	0.7 oz [20 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador MHL™ a HDMI®

Product appearance and specifications are subject to change without notice.