

## MHL adapter-konverterare – Micro USB till HDMI

Product ID: MHD2HDF



MHD2HDF MHL™-adapter (Mobile High-Definition Link) - Den aktiva videoadaptern för anslutning mellan micro USB och HDMI® låter dig ansluta en MHL-kapabel smarttelefon, surfplatta eller annan bärbar enhet till icke-MHL-kapabla HDTV-apparater, skärmar eller projektorer genom HDMI - en enkel plug-and-play-lösning för visning av dina bilder eller videor (med tillhörande audio) och annat innehåll på en större skärm.

Adaptern för anslutning mellan MHL och HDMI stöder 1080p-upplösningar och 7.1-kanals digital audio för att ge kvalitet och samtidigt vara praktisk.

Denna kompakta, aktiva adapter ger en micro USB-port på sidan som gör att du samtidigt kan ladda din bärbara enhet så att den alltid är redo att användas.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut din MHL™-kapabla (Mobile High-Definition Link) enhet till en TV, skärm eller projektor genom HDMI.
- Visa video med tillhörande audio eller dela bilder på en stor skärm med HDMI

### Features

- 1080p-video
- Stöder digitalt ljud
- Laddar den mobila enheten samtidigt som den används när micro USB-kabeln är ansluten (medföljer ej)
- Använd din mobila enhet som en fjärrkontroll till din HDTV som stöder CEC
- Kompakt och enkel att transportera
- HDCP-genomströmning

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingång	Micro USB (MHL)
	AV-utgång	HDMI
	Chipset-ID	Silicon Image - SiI9292CNUC
	Industristandarder	MHL 1-kapabel
<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer	192 kHz 7.1-kanals surround
	Maximal digital upplösning	1080p
	Maximal kabellängd	16.4 ft [5 m]
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - MHL™ (5-stifts, USB Micro B) Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
		1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (4°F to 158°F)
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	0.8 in [20 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
	Produktlängd	5.9 in [15 cm]
	Produktvikt	0.7 oz [20 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.1 lb [0 kg]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - MHL™ till HDMI®-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.