

Monitor verhoger - staal en aluminium - hoogte verstelbaar

Product ID: MONSTND



Creëer een meer ergonomische werkruiimte. Met deze sterke en stevige in hoogte verstelbare monitorverhoger kunt u uw scherm boven het bureau plaatsen voor een meer comfortabele kijkhoek en om nekpijn te voorkomen. Zijn aantrekkelijke zilveren en zwarte design versterkt de esthetische uitstraling van uw werkruiimte en zorgt voor meer opslagruimte eronder.

In hoogte verstelbaar voor een aangepaste kijkhoek

Zet uw scherm in een hogere positie. U kunt de hoogte van de in hoogte verstelbare monitorstandaard eenvoudig en in drie verschillende hoogten aanpassen: 12,5, 15 of 17,5 cm boven het bureau.

Stabiele ondersteuning van uw scherm

Met een robuust 27 x 41 cm stalen oppervlak en een aluminiumbasis biedt de in hoogte verstelbare schermverhoger stabiel platform voor een scherm tot 32 inch met een maximumgewicht van 10 kg. U kunt het ook voor uw laptop gebruiken. De poten hebben een antislipcoating voor een sterk houvast en beschermen uw bureauoppervlak tegen krassen en deuken. Hij is ideaal voor vele verschillende bureauoppervlakken inclusief glas.

Maak ruimte vrij

Maximaliseer uw werkruimte en creëer een netjes georganiseerde omgeving. Bewaar uw muis, telefoon en andere voorwerpen onder de standaard zodat ze uit het zicht, maar niet buiten handbereik zijn. U kunt de verstelbare monitorstandaard ook gebruiken om uw printer hoger te plaatsen om zo ruimte op uw bureau of werkblad onder de printer vrij te maken. De geïntegreerde kabelgoten houden kabels goed georganiseerd en uit het zicht.

Vrijwel geen montage vereist

Door de snelle en eenvoudige installatie bent u met de in hoogte verstelbare monitor verhoger weer snel aan werk.

De MONSTND wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Creëer een meer ergonomische, georganiseerde werkplek in kantoren en cubicles
- Verbeter uw thuishkantoor door uw scherm hoger te plaatsen en zo bureauruimte vrij te maken
- Zet uw printer hoger om ruimte op uw bureau of werkblad vrij te maken

Features

- Voorkom nekpijn door uw scherm op een comfortabele kijkhoogte in te stellen
- U kunt uw scherm in drie hoogten verstellen (12,5, 15 of 17,5 cm) boven het bureau
- Ondersteunt computerschermen tot 32 inch met een maximaal gewicht van 10 kg
- Monitorverhoger met 41 cm x 27 cm oppervlak past gemakkelijk op uw bureau
- Bescherm uw werkoppervlak tegen krassen en deuken met de rubberen antislippen

Hardware	Warranty	5 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Kabelbeheer	Ja
	Wandmonteerbaar	Nee
Prestaties	Draagvermogen	22.1 lb [10 kg]
	Hoogte verstelling	Ja
	Maximale schermgrootte	32in
	Maximumhoogte	6.9 in [175 mm]
	Minimum Height	4.9 in [125 mm]
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12 in [30.5 cm]
	Gewicht product	7.2 lb [3.3 kg]
	Hoogte product	4.9 in [12.5 cm]
	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	15.9 in [40.5 cm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	3.1 in [80 mm]
	Package Length	18.1 in [460 mm]
	Package Width	13.8 in [350 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	132.4 oz [3750 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Bovenplaat
		2 - Bovenste poten
		2 - Onderste poten
		2 - Hoogteverstelschroeven
		4 - M6x10 mm schroeven
		1 - 4 mm inbussleutel
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.