

# Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Product ID: MST30C2DPPD



Améliorez votre productivité en transformant votre ordinateur portable USB-C™ Windows® en poste de travail complet. Cette station d'accueil USB-C double affichage prêt à l'emploi vous permet de connecter facilement deux écrans (HDMI et DisplayPort ) à l'aide d'un câble USB-C, sans avoir à configurer de pilotes graphiques. Cette station d'accueil USB-C génère une puissance de charge de 60 W et intègre quatre ports USB 3.0 pour connecter des appareils. Grâce à la simplification de la configuration de deux écrans, elle est idéale pour une utilisation massive dans un environnement bureautique.

## Créez un poste de travail à deux écrans

Cette station d'accueil USB-C vous permet de connecter deux écrans grâce à des options flexibles, et sans avoir à configurer de pilote graphique.

Connectez votre ordinateur portable USB-C à :

- Deux écrans : 1 port DisplayPort et 1 port HDMI (câble inclus) d'une résolution de 1920 x 1200 à 60 Hz

Vous pouvez également connecter un seul écran DisplayPort ou HDMI 4K. Le câble USB-C de 1 m simplifie le positionnement de votre ordinateur portable tout en améliorant la qualité du signal vidéo.



## Connectez vos appareils

Contrairement à certaines stations d'accueil susceptibles de faire passer la vitesse en USB 2.0 et de limiter les performances Ethernet, cette station d'accueil USB Type-C™ offre une bande passante réseau élevée et une connexion USB 3.0 complète. Il en résulte des vitesses de transfert de données supérieures lorsque vous utilisez vos périphériques USB 3.0 et un véritable débit réseau Gigabit Ethernet.

La station d'accueil USB Type-C propose de nombreux ports, dont quatre ports USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet fiable, ainsi qu'une connexion simplifiée aux ports de micro et de casque. Connectez des clés USB, un clavier, une souris ou des disques durs externes sur les trois ports Type-A (incluant un port de charge rapide). Connectez un périphérique USB-C avec le port USB-C.



## Puissance de charge de 60 W

Grâce à la technologie Power Delivery, la station d'accueil PC USB-C peut alimenter et recharger votre ordinateur portable (60 W maximum), tout en alimentant vos périphériques.

Le modèle MST30C2DPPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

- Assurez-vous que les pilotes, le micrologiciel et le système d'exploitation de votre ordinateur portable sont à jour avant d'utiliser la station d'accueil PC.
- Les capacités de sortie vidéo dépendent de la carte vidéo et des spécifications matérielles de votre ordinateur portable connecté.
- Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le DP Alt Mode, ainsi que l'alimentation USB Power Delivery.
- Certains ports USB-C Thunderbolt 3 ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme Thunderbolt 3. Assurez-vous que le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable prend en charge l'alimentation USB Power Delivery.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ajoutez les ports indispensables pour un déploiement de masse et une utilisation de poste de travail standard en environnement de bureau
- Une solution idéale pour les ordinateurs portables Windows compatibles USB-C, comme les modèles Dell XPS™, Lenovo® ThinkPad™, HP® Spectre, HP EliteBook et HP ProBook

### Features

- Connectez facilement deux écrans (DisplayPort et HDMI) dès la sortie de l'emballage, sans avoir à configurer de pilote graphique
- Connectez vos périphériques USB grâce à 4 ports USB 3.0, 1 port USB-C et 3 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W)
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Inclut un câble HDMI et un câble USB-C de 1 m

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	Cypress - CYPD1122-40 MegaChips - STDP4320 MegaChips - MCDP2850 Cypress - CYUSB3328-88LTXC Cypress - CYUSB3610-68LTXC Texas Instruments - PCM2912APJT
	Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 DisplayPort 1.2 avec MST IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C
<b>Performance</b>	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	Affichage unique : DisplayPort - 3840 × 2160 à 30 Hz Affichage unique : HDMI - 4096 × 2160 à 24 Hz/ 3840 × 2160 à 30 Hz Double affichage : DisplayPort + HDMI - 1920 × 1200 à 60 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)	
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10

<b>Notes spéciales / Configuration</b>	<p>Configurations du système et du câblage</p> <p>Remarque</p>	<p>Un ordinateur portable fonctionnant sous Windows avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 et le DP Alt Mode)</p> <p>Ensure your laptop's drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station.</p> <p>For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST.</p> <p>A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution</p> <p>Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.</p> <p>Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>Certains ports USB-C Thunderbolt 3 ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme Thunderbolt 3. Assurez-vous que le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable prend en charge l'alimentation USB Power Delivery.</p> <p>Cette station d'accueil fournit une alimentation maximale de 60 W pour charger votre ordinateur portable. Certains ordinateurs portables peuvent avoir des exigences de charge spécifiques telles que le plein 60W pour charger. Si votre ordinateur portable ne charge pas, débranchez simplement tous les accessoires périphériques connectés au port USB-C de la station d'accueil (à l'arrière de la station d'accueil) et au port de recharge USB 3.0 (sur le devant). Cela permettra d'assurer la pleine sortie maximale de 60 W est disponible pour charger votre ordinateur portable.</p>
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	<p>1 - Alimentation (vert)</p> <p>1 - Liaison RJ45 (Vert/Ambre)</p> <p>1 - Activité RJ45 (Jaune)</p>
<b>Alimentation</b>	<p>Adaptateur d'alimentation inclus</p> <p>Center Tip Polarity</p> <p>Consommation électrique</p> <p>Courant de sortie</p> <p>Courant d'entrée</p> <p>Power Delivery</p>	<p>Adaptateur secteur inclus</p> <p>Positif</p> <p>90</p> <p>4.5 A</p> <p>1.5 A</p> <p>60W</p>

	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	N
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5 ~ 95 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.1 in [2.8 cm]
	Largeur du produit	3.5 in [90 mm]
	Longueur du produit	8.3 in [21 cm]
	Poids du produit	9.2 oz [261 g]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	4.5 in [11.5 cm]
	Package Length	9.8 in [25 cm]
	Package Width	5.1 in [13 cm]
	Poids brut	2.9 lb [1.3 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Station d'accueil USB-C pour ordinateurs portables</li> <li>1 - Câble hôte USB-C de 1 m</li> <li>1 - Câble HDMI</li> <li>1 - Adaptateur d'alimentation universel</li> <li>3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord/JP/UK/EU)</li> <li>1 - Guide de démarrage rapide</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.