

# 10m Coaxiale Hoge Resolutie Monitor VGA Video Verlengkabel - HD15 M/F

Product ID: MXTHQ10M



De 10 meter lange MXTHQ10M hoge-resolutie VGA-verlengkabel is ontworpen om uw videoverbinding te verlengen met behoud van de hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA. Deze hoogwaardige coaxiale VGA-verlengkabel (HD15-mannetje naar HD15-vrouwtje) is ideaal voor hoge-resolutie VGA-videotoepassingen, elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en is voorzien van superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Verleng uw SVGA/VGA-kabel zodat uw monitor gunstiger kan worden geplaatst
- Verleng de verbinding tussen monitoren, videosplitters of projectoren en een VGA-videobron

### Features

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC
- Ferrietkernen zorgen voor minder EMI-interferentie

	Warranty	Lifetime
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	1 kg [2.1 lb]
	Kabellengte	10 m [32.8 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10000 mm [393.7 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	1 kg [2.2 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 10m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Monitor Verlengkabel - HD15 M/F
		2 - Moeren

Product appearance and specifications are subject to change without notice.