

Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho

Product ID: MXTMMHQ50CM



El cable VGA de Alta Resolución (0.5 metros), MXTMMHQ50CM está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones de alta resolución de 1920x1200 y superior. Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

Features

- Triple coaxial + cable de par trenzado para pantallas crystal clear
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Aprobaciones Reglamentarias | UL2919 |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Cantidad de Ferritas | 1 |
| | Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) |
| | Revestimiento del Conector | Níquel |
| | Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Rendimiento | Impedancia | 75 Ohm |
| Conector(es) | Conector A | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho |
| | Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR 0 - 80% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20 to 80 °C |
| | Temperatura Operativa | 0 to 60 °C |
| Características Físicas | Cable OD | 9 mm [0.4 in] |
| | Calibre del Conductor | 28 AWG |
| | Color | Negro |
| | Dimensión Máxima del Conector | 34 mm [1.3 in] |
| | Longitud del Cable | 0.5 m [1.6 ft] |
| | Longitud del Producto | 0.5 m [1.6 ft] |
| | Peso del Producto | 90 g [3.2 oz] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 16 mm [0.6 in] |
| | Ancho de la Caja | 20 cm [7.9 in] |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 22 cm [8.7 in] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 99 g [3.5 oz] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M de 0.5m 2 - Tuercas |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.