

3 m CAT6 netwerkkabel - RJ45 connector - blauw

Product ID: N6PAT300CMBLS



Deze slanke CAT6 kabel voldoet aan alle categorie 6 netwerkkabelspecificaties en biedt een betrouwbare gigabit netwerkverbinding in drukke datacenters.

Eenvoudig aan te leggen kabeltrajecten

Deze slanke CAT 6 netwerkkabel is 36% dunner dan standaard netwerkkabels en zorgt zo voor een betere luchstroom en warmteafvoer op nauwe plaatsen. De kabel is ook flexibeler dan standaard Ethernet-kabels, zodat hij gemakkelijker in overvolle netwerk racks kan worden aangelegd.

Deze kabel is uitgerust met snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken wanneer u deze door nauwe plaatsen trekt.

Bescherm uw apparatuur

Deze CAT6 netwerkkabel is getest en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 categorie 6 eisen voor een gegarandeerd betrouwbare aansluiting op uw netwerkapparatuur. Gecertificeerd met een Low Smoke Zero Halogen (LSZH) brandclassificatie biedt deze netwerkkabel een veilige aansluiting.

De 50 micron gouden connectors van de netwerkkabel bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Hoogwaardige constructie

Elke CAT6 kabel is gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en wordt zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft. Bovendien bestaat elke kabel uit 0,08 mm² koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende Ethernet applicaties.

De N6PAT300CMBLS wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voor installatie in datacenters met hoge dichtheid
- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken

Features

- 36% dunnere kabel voor flexibele installaties in volle netwerkkasten en kabelmanagement panelen
- Bestaande uit 0,08 mm² koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende Ethernet applicaties
- Voldoet aan ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 eisen voor betrouwbare netwerkkabel prestaties
- RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- Zorg voor een high-performance verbinding met 50 micron vergulde connectors

Hardware	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	4 pair UTP
	Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
	Connectormateriaal	Goud
	Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Type kabel	Snagless
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Kabelspecificatie	CAT6 - 250 MHz
Connector(en)	Connector A	1 - RJ-45 Mannelijk
	Connector B	1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Breedte product	40 mm [1.6 in]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	53 g [1.9 oz]
	Hoogte product	1 cm [0.4 in]
	Kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Kleur	Blauw
	Lengte product	3 m [9.8 ft]
	Type geleider	Gevlochten koper
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.1 mm [0 in]
	Package Length	20 cm [7.9 in]
	Package Width	22 cm [8.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	61 g [2.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3 m slanke CAT6 kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.