

1-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Product ID: PCI1S550



De PCI1S550 16550 seriële PCI-kaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-sleuf om één RS232 seriële poort toe te voegen - een voordelige oplossing voor de aansluiting van elk nieuw serieel apparaat of een oud serieel apparaat, met een datatransmissiesnelheid tot 115,2 Kbps.

De PCI-kaart voor 1 seriële poort is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op uw systeem, ondersteunt IRQ sharing en werkt naadloos samen met Windows®, DOS® en Linux® platforms.

Als comfortabele, gemakkelijk te installeren oplossing kan de seriële PCI-kaart in enkele minuten worden aangesloten dankzij de eenvoudige plug & play installatie en wordt gedekt door levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Features

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- 5, 6, 7, 8-bits serieel formaat
- Even, oneven, geen, space- en mark-pariteit

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Bus type | PCI (5 volt) |
| | Chipsetcode | ASIX - MCS9820CV |
| | Industriestandaarden | PCI 2.1 |
| | Interface | Serieel |
| | Kaarttype | Standaard bracket (incl. low profile bracket) |
| | Poorten | 1 |
| | Poorttype | Geïntegreerd op kaart |
| Prestaties | Max. baudrate | 115,2 kbit/s |
| | MTBF | 6,548,788 Hours |
| | Seriële protocol | RS-232 |
| Connector(en) | Externe poorten | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk |
| | Type connector(en) | 1 - PCI (5 V, 32-bits) Mannelijk |
| Software | Besturingssystemen | Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i> |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) |
| | Vochtigheid | 5~85% RH |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 0.8 in [20 mm] |
| | Gewicht product | 1.8 oz [52 g] |
| | Hoogte product | 4.7 in [12 cm] |
| | Lengte product | 4.7 in [12 cm] |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 1.3 in [32 mm] |
| | Package Length | 5.6 in [14.3 cm] |
| | Package Width | 6.9 in [17.4 cm] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 4.6 oz [130 g] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 1-poort PCI Seriële Kaart |
| | | 1 - Low Profile PCI Bracket |
| | | 1 - Driver-CD |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.