


Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno

Product ID: PCIUSB3S22



La tarjeta PCIUSB3S22 de 2 puertos de PCI a USB 3.0 permite conectar periféricos USB 3.0 a un ordenador mediante un bus PCI de generación anterior, lo cual duplica las velocidades de transferencia de datos con los periféricos USB 3.0, en comparación con lo que permitiría una conexión host USB 2.0, en hasta 1,3 Gbps (límite de bus PCI).

Esta tarjeta incluye un conector de alimentación SATA opcional, lo cual permite a cada puerto proporcionar hasta 900 mA de alimentación a dispositivos USB 3.0 con alimentación mediante bus.

Dado que soporta las conexiones host (PCI) de generación anterior, la tarjeta ofrece conectividad actualizada de periféricos, sin tener que actualizar a una placa madre con PCIe disponible o depender de la retrocompatibilidad de los periféricos USB 3.0.

La tarjeta PCIUSB3S22 PCI USB 3.0 ofrece un rendimiento fiable, avalado por nuestra garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conexión de periféricos USB 3.0 con un ordenador de generación anterior mediante una ranura PCI
- Amplía las prestaciones del sistema con puertos USB externos adicionales

Features

- 2 puertos externos SuperSpeed USB 3.0
- Hasta 900 mA de alimentación a través de USB 3.0
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
- Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.0 y 0.95 de la especificación xHCI
- Conforme con la especificación 3.0 para PCI
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cantidad de Puertos	2
	ID del Conjunto de Chips	Renesas/NEC - μ PD720202
	Interfaz	USB 3.0
	Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,3 Gbps (Bus PCI)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Puertos Externos	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
	Puertos Internos	1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Conector de alimentación SATA Ranura PCI disponible
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 15% ~ 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas	Altura del Producto	2.2 in [5.6 cm]
	Ancho del Producto	0.4 in [10 mm]
	Color	Rojo
	Longitud del Producto	4.8 in [12.3 cm]
	Peso del Producto	2.1 oz [60 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.2 oz [146 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI USB 3.0
		1 - Soporte de Perfil Bajo
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.