


## Carte PCI vers 2 ports USB 3.0 SuperSpeed - Alimentation SATA

Product ID: PCIUSB3S22



La carte PCI vers USB 3.0 PCIUSB3S22 à 2 ports vous permet de brancher des périphériques USB 3.0 vers un PC par le biais d'un bus hôte PCI d'ancienne génération. La vitesse de transfert des données sera deux fois plus rapide qu'avec une connexion hôte USB 2.0 (jusqu'à 1,3 Gb/s, limite bus PCI).

La carte comporte une connexion d'alimentation SATA en option, qui permet à chaque port d'alimenter des périphériques USB 3.0 à bus d'alimentation à concurrence de 900 mA.

En prenant en charge une connexion hôte (PCI) d'ancienne génération, la carte met à jour la connectivité des périphériques sans vous obliger à acheter une carte mère avec PCI-E ou à compter sur la rétrocompatibilité des périphériques USB 3.0.

Conçue pour un fonctionnement fiable, la carte PCI USB 3.0 PCIUSB3S22 bénéficie de la garantie et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connectez des périphériques USB 3.0 à un PC d'ancienne génération par le biais d'une fente PCI.
- Étendez les capacités de votre système en y ajoutant des ports USB externes

### Features

- 2 ports Super Speed USB 3.0 externes
- Jusqu'à 900 mA de courant par USB 3.0
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x
- Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95
- Conformité aux spécifications PCI 3.0
- Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur.

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	ID du chipset	Renesas/NEC - $\mu$ PD720202
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	2
	Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
<b>Performance</b>	Prise en charge UASP	Oui
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	1,3 Gb/s (bus PCI)
<b>Connecteur(s)</b>	Ports externes	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Ports internes	1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
	Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Connecteur d'alimentation SATA disponible  Fente PCI disponible
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 15 % ~ 90 %
	Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Température de stockage	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Rouge
	Hauteur du produit	2.2 in [56 mm]
	Largeur du produit	0.4 in [10 mm]
	Longueur du produit	4.8 in [123 mm]
	Poids du produit	2.1 oz [60 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	5.2 oz [146 g]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Carte USB 3.0 PCI  1 - Support faible encombrement  1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.