

## PCI express PCIe seriellt kombokort med 4 portar – 2x RS232 2x RS422/RS485

Product ID: PEX4S232485



Det PEX4S232485 seriella PCI express PCIe-kombokortet med 4 portar - 2x RS232 2x RS422/RS485 låter dig lägga till två RS232- och två RS422/485-serieportar till din dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats.

Detta seriella PCI express-kort är en lösning med ett enda kort som är kompatibelt med nästan alla protokoll för seriell kommunikation och stöder RS-232, RS-422, RS-485 för 2-sladdar eller RS-485 för 4-sladdar.

Det seriella kortet med 4 portar är en flexibel lösning som lägger till serieportar till system med full eller liten formfaktor och levereras med fästen i både hel- och lågprofil och den medföljande breakout-kabeln håller ordning och reda på anslutningarna.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Övervaka och kontrollera industriella maskiner vid monteringsband eller i produktionsmiljö
- POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor
- Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

### Features

- Seriellt kombokort med 4 portar (2x RS232, 2x RS422/485)
- RS232-dataöverföringshastigheter på upp till 460 kbps
- Stöder RS485-lägen med 2/4 sladdar
- 256-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
- Fästen i standardutförande och lågprofil medföljer
- Kompatibelt med specifikationen PCI express 1.0a
- Stöder PCI Power Management 1.1

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Busstyp	PCI Express
	Chipset-ID	SystemBase - SB16C1052PCI
	Gränssnitt	Seriell
	Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
	Portar	4
	Porttyp	Dongel (medföljer)
<b>Prestanda</b>	Databitar	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Maximal överföringshastighet	460.8 kbps
	Paritet	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriellt protokoll	RS-232/422/485
	Stödda protokoll	RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
<b>Kontakt(er)</b>	Externa portar	4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1 Hane
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	Tillgänglig PCI Express-kortplats
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 150°C (32°F to 302°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
<b>Utseende</b>	Produktbredd	0.6 in [14 mm]
	Produkt höjd	2.7 in [6.9 cm]
	Produktlängd	5.3 in [13.4 cm]
	Produktvikt	2.4 oz [67.4 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	13.8 oz [390 g]
	Package Height	1.6 in [41 mm]
	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]

---

<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - PCI Express Serielle kombokort
		1 - Breakout-kabel
		1 - Lågprofilsfäste
		1 - Drivrutin CD
		1 - Instruktionsbok

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.