

4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart

Product ID: PEXUSB3S42



Hier is een voordelige oplossing om USB 3.0 aansluitingen aan uw computer toe te voegen. Met deze 4-poorts PCIe USB 3.0 kaart beschikt u over drie externe poorten en één interne poort, voor ultieme flexibele verbindingen.

Geniet van een beschikbare USB 3.0 poort

Met drie externe USB 3.0 poorten kunt u meer apparaten op uw computer aansluiten. De kaart biedt gemakkelijke toegang tot veel gebruikte randapparaten zoals uw tablet en externe harde schijf. Hij heeft ook een interne USB-poort waarmee u een apparaat zoals een flashdrive in uw computerbehuizing kunt aansluiten, voor nog meer beveiliging en gemak.

USB 3.0 biedt snelle toegang tot uw bestanden met datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps. Bovendien is hij neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten, zodat u de kosten en problemen van een upgrade van uw apparaten kunt besparen.

Gebruiksklaar in een mum van tijd

Installatie is een fluitje van een cent met native besturingssysteemondersteuning. De USB 3.0 adapterkaart wordt automatisch geïnstalleerd in Windows® 8.1, 8 en 7.


Voor gemakkelijke installatie heeft deze PCI Express USB 3.0 kaart een dubbel profiel design, waardoor hij in bijna elk type computer kan worden geïnstalleerd. De kaart is uitgerust met een standard-profile-steun, terwijl een low-profile-steun wordt meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactor-/halfhoge systemen.

UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie

Deze krachtige USB 3.0 kaart is verbeterd met UASP-ondersteuning, met een ~70% hogere leesnelheid en ~40% hogere schrijfsnelheid dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een .

De PEXUSB3S42 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: UASP (USB Attached SCSI Protocol) wordt ondersteund in Windows 8.1, 8, Server 2012 en Linux kernel 2.6.37 of later. De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbeter de connectiviteitsmogelijkheden van uw PCI Express-computer of -server
- Sluit externe harde schijven, tablets, smartphones, cd/dvd-schijven, webcams of game controllers aan op uw computer
- Sluit uw flashdrive of andere apparaten aan op de interne USB 3.0 poort voor een veilige verbinding

Features

- Breid uw computerconnectiviteit uit met vier extra USB 3.0 poorten (3 externe, 1 interne)
- Gemakkelijk te installeren dankzij native ondersteuning van besturingssystemen zoals Windows 8.1, 8, 7 en Linux kernel 2.6.31 of later
- Past in standaard of kleine-vormfactorcomputer, low-profile-steun meegeleverd
- Datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps plus UASP-ondersteuning
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Geïntegreerde, optionele SATA-voedingsconnector levert max. 900 mA per USB-poort
- PCIe x1 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL805
	Industriestandaarden	USB 3.0 specificatie Rev. 1.0 PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0 Intel xHCI specificatie Rev. 1.0
	Interface	USB 3.0
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	4
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Maximale kabellengte	9.8 ft [3 m]
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	MTBF	24.000 uur
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Externe poorten	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - SATA voeding (15-polig) Stekker 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
	Software	Besturingssystemen
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
	Systeem- en kabelvereisten	PCI Express-computer of -server met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16) SATA-voedingsconnector (aanbevolen, maar optioneel)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.7 in [19 mm]

	Gewicht product	1.9 oz [55 g]
	Hoogte product	4.7 in [120 mm]
	Lengte product	3.4 in [87 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5 oz [141 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart 1 - Low-profile-bracket 1 - Driver-CD 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.