

Servidor de Impresión en Red Ethernet 10/100 Mbps a USB 2.0 con LPR

Product ID: PM1115U2



Este servidor de impresión de tamaño bolsillo facilita el uso compartido de una impresora USB con los usuarios de su red. Es la solución ideal para redes de casa u oficina pequeña.

Impresión en red de forma fiable y económica

Disfrute de impresión en red de forma económica para varios usuarios. Este servidor de impresión USB a 10/100Mbps permite compartir una impresora USB entre varios usuarios conectados a su red, en lugar de tener que adquirir varias impresoras para cada estación de trabajo individual.

Coloque su impresora compartida en el lugar más adecuado

La gestión basada en la web permite configurar y controlar el servidor de impresión a través de un navegador, lo cual a su vez permite colocar su impresora en el lugar más adecuado para compartirla, sin que sea necesario situarla junto a su computador. Puede enviar trabajos de impresión a otro usuario de su casa o de su oficina, o a una impresora situada en otro país.

Fácil uso e instalación

Compacto y de peso ligero, el servidor de impresión es fácil de instalar, gracias a los sencillos asistentes de instalación y la gestión basada en la web. Solo es necesario utilizar un cable USB para conectar el servidor de impresión al puerto USB de su impresora y luego un cable de red RJ-45 para conectar con el resto de su red.

Compatible con la impresión en red LPR, así como Bonjour Print Services

También es compatible con el protocolo Line Printer Remote (LPR, impresora de línea remota), el cual permite la impresión a través de Internet. Asimismo, es compatible con Bonjour Print Services, lo cual facilita la búsqueda y configuración de impresoras de su red.

El modelo PM1115U2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite que varios usuarios de una red Ethernet compartan una impresora USB
- Constituye una solución fiable de impresión en red para el hogar, oficinas pequeñas, instituciones académicas y gubernamentales, así como para cualquier otro entorno en donde se necesite compartir impresoras

Features

- Comparta en red una impresora USB con varios usuarios
- Imprima desde cualquier ordenador, en toda la oficina o a través de Internet
- Proporciona una fiable conexión Ethernet con 10Base-T/100Base-TX (detección automática)
- Conforme a las normas para USB 2.0
- Compatible con la mayoría de las impresoras estándar
- Fácil configuración utilizando un programa basado en Windows o gestión basada en la web
- Compatible con la impresión en red LPR, así como Bonjour Print Services
- Compatible con dúplex completo
- Soporta tramas Jumbo (Jumbo frames)
- Compatible con Auto MDI-X (detección automática de MDI-X)
- Caja de diseño compacto

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	Conforme a las normas IEEE 802.3 10BASE-T e IEEE 802.3u 100BASE-TX
	ID del Conjunto de Chips	EST - EST2862B
Rendimiento	Capacidad de Administración Remota	Sí
	Distancia Máxima	100 m / 330 ft
	Jumbo Frame Support	9K max.
	MDIX Automático	Sí
	Protocolos Admitidos	LPR
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps
Conector(es)	Puertos Externos	1 - RJ-45 Hembra 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
	Software	Compatibilidad OS Windows® XP, 7, 8 / RT, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS® 10.6 to 10.10
Observaciones / Requisitos	Nota	La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software incluido: el servidor de impresión en sí mismo se puede utilizar sin software en la mayoría de las plataformas que admitan la impresión en red
	Requerimientos del Sistema y Cables	Impresora con conexión USB Cable USB de impresora no incluido
	Indicadores	Indicadores LED 1 - Alimentación 1 - Enlace 1 - Actividad
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1A
	Consumo de Energía	2
	Corriente de Entrada	0.25
	Polaridad Central	Positivo

	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	H
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10% ~ 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Ancho del Producto	2.1 in [54 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	2.1 in [53 mm]
	Peso del Producto	2.2 oz [62 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	2.1 in [54 mm]
	Ancho de la Caja	5.9 in [14.9 cm]
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	11.5 oz [326 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Servidor de impresión LPR USB 2.0 en red 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) 1 - Cable de red RJ45 1 - Guía de inicio rápido 1 - CD del Software

Product appearance and specifications are subject to change without notice.