

Datorströmsladd - C19 till C20, 2,5 mm², 91 cm

Product ID: PXTC19C20143

Denna C19 till C20-strömsladd från StarTech.com har en tråd på 2,5 mm² som lämpar sig för kraftfulla anslutningar och är perfekt för servrar och anslutningar till en kraftfördelningsenhet (PDU).

Dessutom kan du använda kabeln till att förlänga din befintliga strömsladd med 91 cm vilket ger dig det extra avståndet du behöver för att placera dina enheter enligt din konfiguration i serverrummet.

Strömsladden PXTC19C20143 är designad och tillverkad av material av hög kvalitet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut din server till en PDU
- Förläng anslutningen mellan din server och PDU med upp till 91 cm

Features

- Ger 250 V vid 15 A
- Tråd på 0,25 mm²
- UL, RoHS-kompatibelt

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	3
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	SJT
Kontakt(er)	Connector A	1 - IEC 60320 C19 ström
	Connector B	1 - IEC 60320 C20 ström
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	UL Listed
Ström	Inspänning	250 AC
	Inström	15 A
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	3 ft [0.9 m]
	Produktlängd	3 ft [0.9 m]
	Produktvikt	8 oz [228 g]
	Tråddimension	14 AWG
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Fraktvikt (förpackning)	8.3 oz [234 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 2,5 mm ² datorströmsladd på 91 cm - C19 till C20

Product appearance and specifications are subject to change without notice.