

MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 7 m

Product ID: QSFP40GAC7M



Il prodotto QSFP40GAC7M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 40G. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.

Questo cavo Twinax attivo supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 7 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Features

- Offre connessioni affidabili da 40 Gbps per reti compatibili con 40GBase-T
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,7 W
- Con funzione hot-swap

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Tipo cavo	Active Copper Cable
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
	Reti compatibili	40 Gbps
Connettore/i	Connettore A	1 - QSFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - QSFP+ Latch Presa
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.7 W (per end)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	23 ft [7 m]
Informazioni confezione	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	13.2 in [33.5 cm]
	Package Width	11 in [28 cm]
	Peso spedizione (confezione)	17.8 oz [504 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo QSFP+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Diametro filo	24 AWG
	Impedenza	100 Ohm
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza prodotto	22.6 ft [6.9 m]
	Peso prodotto	17.3 oz [490 g]
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Product appearance and specifications are subject to change without notice.