

MSA conform QSFP+ actief optische kabel - 10m

Product ID: QSFP40GAO10M



De QSFP40GAO10M is een MSA-conforme Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) glasvezelkabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 40 GbE compatibele switches en routers. Deze AOC QSFP+ kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen (4 x 10 GbE) die via QSFP+ poorten zijn aangesloten. Het is een kabel met laag vermogen en lage latentie die hot-swappable is, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

De QSFP+ glasvezelkabel is lichter en flexibeler dan QSFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor hij ideaal is voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden. De kabel is ontworpen voor high-speed verbindingen en is bij uitstek geschikt voor directe netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

Features

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Type kabel	Active Optical Cable
Prestaties	Compatibele netwerken	40 Gbps
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Connector(en)	Connector A	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding	Vermogensopname	< 1.5 W (per end)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Kleur	Zwart
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	12.8 in [32.5 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [194 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
	Breedte product	0.7 in [18 mm]
	Gewicht product	5.9 oz [168 g]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Lengte product	32.8 ft [10 m]
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Product appearance and specifications are subject to change without notice.