

QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 30m

Product ID: QSFP40GAO30M



De QSFP40GAO30M is een MSA-conforme Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) glasvezelkabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 40 GbE compatibele switches en routers. Deze AOC QSFP+ kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen (4 x 10 GbE) die via QSFP+ poorten zijn aangesloten. Het is een kabel met laag vermogen en lage latentie die hot-swappable is, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

De QSFP+ glasvezelkabel is lichter en flexibeler dan QSFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor hij ideaal is voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden. De kabel is ontworpen voor high-speed verbindingen en is bij uitstek geschikt voor directe netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

Features

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable

	Warranty	Lifetime
Hardware	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Compatibele netwerken	40 Gbps
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Voeding	Vermogensopname	< 1.5 W (per end)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.7 in [18 mm]
	Gewicht product	0.7 lb [0.3 kg]
	Hoogte product	0.5 in [13 mm]
	Kabellengte	98.4 ft [30 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	98.4 ft [30 m]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.8 lb [0.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Connector A	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Type kabel	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.