

QSFP+ Cavo Ottico Attivo Conforme MSA- 7 m

Product ID: QSFP40GA07M



Il prodotto QSFP40GA07M è un cavo ottico QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable) conforme a MSA, progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router compatibili con 40 GbE. Questo cavo QSFP+ AOC supporta applicazioni Ethernet a 40 Gigabit (4 a 10 GbE) collegate tramite le porte QSFP+. È un cavo a bassa potenza e ridotta latenza, con funzione hot-swap, che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Features

- Offre connessioni affidabili a 40 GbE
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Compatible Brand | MSA Compliant |
| | Tipo cavo | Active Optical Cable |
| Prestazioni | Massima velocità di trasferimento dati | 40 Gbps |
| | Reti compatibili | 40 Gbps |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - QSFP+ Latch Presa |
| | Connettore B | 1 - QSFP+ Latch Presa |
| Alimentazione | Consumo energetico | < 1.5 W (per end) |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Temperatura di conservazione | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| Caratteristiche fisiche | Colore | Nero |
| | Lunghezza cavo | 23 ft [7 m] |
| Informazioni confezione | Package Height | 0.4 in [10 mm] |
| | Package Length | 12.8 in [32.5 cm] |
| | Package Width | 9.8 in [25 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 6 oz [171 g] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Cavo QSFP+ |
| | Altezza prodotto | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Larghezza prodotto | 0.7 in [18 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 23 ft [7 m] |
| | Peso prodotto | 5.4 oz [152 g] |
| | Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.