

Modulo Ricetrasmittitore QSFP+ in Fibra 40 Gigabit Conforme MSA - 40GBase-SR4 - MM

Product ID: QSFP40SR4ST



QSFP40SR4ST è un ricetrasmittitore QSFP+ in fibra conforme a MSA e progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 40GBASE-SR4. Il modulo ricetrasmittitore QSFP+ supporta una distanza fino a 150 m e offre una connettività da 40 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 850 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 40 Gbps
- **Tipo:** Fibra multimodale
- **Tipo di connessione:** Connettore MPO
- **Distanza massima di trasferimento:** 150 m
- **MTBF:** 1.489.426 ore
- **Consumo energetico:** Inferiore a 0,7 watt
- **DDM:** Sì

Questo modulo in fibra QSFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituzione dei moduli QSFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Features

- Offre connessioni affidabili da 40 Gigabit per reti compatibili con 40GBASE-SR4
- I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 0,7 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Prestazioni	DDM	Si
	Distanza di trasferimento max	150 m (492 ft)
	Lunghezza d'onda	850nm
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	MTBF	1.489.426 ore
	Reti compatibili	40 Gbps
Connettore/i	Tipo fibra	Multimodale
	Connettori unità locale	1 - MPO
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.7 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	4.7 in [12 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
	Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [62 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Larghezza prodotto	0.7 in [18.4 mm]
	Lunghezza prodotto	2.8 in [72 mm]
	Peso prodotto	1.2 oz [34 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.