

Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M Compatibile - QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto Breakout - 5 m

Product ID: QSFP4SFP10C5



Il prodotto QSFP4SFP10C5 è un cavo breakout QSFP+ a collegamento diretto compatibile con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M. È progettato, programmato e testato per operare con i server o i router a marchio Cisco® e soddisfa gli standard MSA del settore. Consentendo il collegamento di una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ 10G, questo cavo breakout in rame passivo con funzione hot-plug consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point, fino a un massimo di quattro dispositivi SFP+ da 10 Gigabit.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi QSFP e QSFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point fino a un massimo di quattro dispositivi

Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco®
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Impedenza	100 Ohm
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
	Reti compatibili	40 Gbps
Connettore/i	Connettore A	1 - QSFP+ Latch Presa
	Connettore B	4 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.1 W (per end)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Diametro filo	26 AWG
	Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
Informazioni confezione	Package Height	1.4 in [35 mm]
	Package Length	12.8 in [32.5 cm]
	Package Width	10.8 in [27.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	28.8 oz [816 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza prodotto	16.4 ft [5 m]
	Peso prodotto	17.6 oz [500 g]
	Tipo cavo	Passive Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.