

## Cable de 7m Breakout Activo Óptico QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC7M

Product ID: QSFP4X10GA07



El modelo QSFP4X10GA07 es un cable multiconector QSFP+ (conectable y pequeño con factor de forma cuádruple) por fibra óptica, compatible con el modelo QSFP-4X10G-AOC7M de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA. Este cable multiconector activo por fibra óptica conecta un solo puerto QSFP+ (40GbE) a cuatro puertos SFP+ 10G, y permite totalmente el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

El cable QSFP+ es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas. Diseñado para interconexiones a alta velocidad, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos SFP+ 10G.

## **Cables SFP de StarTech.com**

Todos los cables QSFP y QSFP+ de StarTech.com están avalados por una garantía de por vida, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos

### Features

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4X10G-AOC7M
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1,5W
- Intercambiable en caliente

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Rendimiento</b>	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)
<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	23 ft [7 m]
	Longitud del Producto	23 ft [7 m]
	Peso del Producto	9 oz [256 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	10 oz [282 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Conector A	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Tipo de Cable	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.