

## Cisco QSFP-H40G-AOC15M Compatibile QSFP+ Cavo Ottico attivo - 15 m (49 ft)

Product ID: QSFPH40GAO15



Il prodotto QSFPH40GACU5 è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU5M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

## **Cavi SFP di StarTech.com**

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

### Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-H40G-AOC15M
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestazioni</b>	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
	Reti compatibili	40 Gbps
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - QSFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - QSFP+ Latch Presa
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	< 1.5 W (per end)
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	49.2 ft [15 m]
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	10.6 in [27 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [235 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo QSFP+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Larghezza prodotto	0.7 in [18 mm]
	Lunghezza prodotto	49.2 ft [15 m]
	Peso prodotto	8.1 oz [229 g]
	Tipo cavo	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.