

## QSFP+ optische kabel - actief - Cisco QSFP-H40G-AOC15M compatibel - 15m

Product ID: QSFPH40GAO15



De QSFPH40GACU5 is een Cisco QSFP-H40G-ACU5M compatibele, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze actieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen QSFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

## **StarTech.com SFP kabels**

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties

### Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-AOC15M
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable

|                                 |                             |                                  |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                 | Warranty                    | Lifetime                         |
| <b>Hardware</b>                 | Compatible Brand            | Cisco®                           |
|                                 | Type kabelmantel            | PVC - Polyvinyl Chloride         |
| <b>Prestaties</b>               | Compatibele netwerken       | 40 Gbps                          |
|                                 | Maximale overdrachtsnelheid | 40 Gbps                          |
| <b>Connector(en)</b>            | Connector A                 | 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker |
|                                 | Connector B                 | 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker |
| <b>Voeding</b>                  | Vermogensopname             | < 1.5 W (per end)                |
| <b>Gebruiksomgeving</b>         | Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)      |
|                                 | Opslagtemperatuur           | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)   |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Kabellengte                 | 49.2 ft [15 m]                   |
|                                 | Kleur                       | Zwart                            |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height              | 1 in [25 mm]                     |
|                                 | Package Length              | 10.6 in [27 cm]                  |
|                                 | Package Width               | 9.8 in [25 cm]                   |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt)    | 8.3 oz [235 g]                   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd                 | 1 - QSFP+ kabel                  |
|                                 | Breedte product             | 0.7 in [18 mm]                   |
|                                 | Gewicht product             | 8.1 oz [229 g]                   |
|                                 | Hoogte product              | 0.5 in [1.3 cm]                  |
|                                 | Lengte product              | 49.2 ft [15 m]                   |
|                                 | Type kabel                  | Active Optical Cable             |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.